

**Garant****Gyorscserés adapter, ER-Mini belső anyához ER 32, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319774 11
GTIN	4062406328979
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

- **Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.**
- **Kiváló minőségű szerszámacélből, minden működő felület edzett és megmunkált.**

**Előny:**

Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW).  
Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anyája golyóscsapágyazott.

Multiflexibilisen használható:

- **Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.**
- **Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.**

**Felhasználás:**

Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.

Körfutási pontosság:  $\leq 3$

Külső  $\varnothing$  D: 45 mm

A-méret kinyúlási hossz: 43,5 mm

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	43,5 mm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	$\leq 3$

Külső Ø D

45 mm

Termék fajtája

Gyorscserés tartozékok