

**Garant****Gyorscserés adapter, ER-Mini belső anyához ER 25, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319773 16
GTIN	4062406328962
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

- **Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.**
- **Kiváló minőségű szerszámacélből, minden működő felület edzett és megmunkált.**

**Előny:**

Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW).  
Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anyaga golyóscsapágyazott.

Multiflexibilisen használható:

- **Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.**
- **Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.**

**Felhasználás:**

Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.

Körfutási pontosság:  $\leq 3$

Külső Ø D: 41 mm

A-méret kinyúlási hossz: 48,4 mm

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	48,4 mm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	$\leq 3$

Külső Ø D	41 mm
Termék fajtája	Gyorscserés tartozékok