

DYMO**Feliratozó készülék, Típus: 4200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085500 4200
GTIN	3501170955970
Árucikk kategória	08U

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével. **Robusztus ipari címkennyomtató** kábelek, kapcsolótáblák, polcok stb. gyors és egyszerű feliratozásához. **Gyorsgombok** a gyakran használt elektrotechnikai jelekhez.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt. **Akku és tápegység nélkül.**

Figyelem:

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**

Műszaki leírás

Hálózati adapter	Tartozék
Billentyűzet kiosztás	QWERTZ

Hozzávaló feliratszalg-kazetta	RHINO
Szélesség	127 mm
Hossz	181 mm
Írás színe	fekete
Betűméretek száma	7
Max. betűmagasság	13 mm
Betűszélességek száma	2
Szalagvágó kivitel	Manuális
Típus	Rhino 4200
Lehetséges feliratszalg szélességek	6; 9; 12; 19 mm
Betűkészletek száma	5
Látható karakterek száma a kijelzőn	11
Szövegsorok száma	1 – 4
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma	50
Különlegesség	Címke memória
Súly akkumulátorral együtt	770 g
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Magasság	62 mm
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	Rhino 4200
Termék fajtája	Feliratozó készülék

Tartozék

Feliratszalg-kazetta 12 mm×3,5 m nylon Típus W	085515 W
Feliratszalg-kazetta 12 mm×5,5 m vinil Típus W	085517 W
Hálózati adapter a 085500 sz. készülékhez	085570