

Garant**Polcos szekrény ajtó nélkül, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	945009 1000
GTIN	4062406331986
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcos rendszerszekrény 30×11G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

GridLine polclapokat a polcos szekrényekhez a 944061, 944065 sz. alatt talál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	30
Szélesség	750 mm
Mélység G-ben	11
Magasság	1000 mm
Szekrény előlap	nyitott
Súly	39 kg

Mélység	275 mm
Hasznos magasság	845 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény