



„speedE® II” Set 1 VDE készlet, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	667268 1
GTIN	4010995443184
Árucikk kategória	60N

Leírás

Kivitel:

Gyorsabb munkavégzés a 2 teljesítmény fokozatú elektronikus csavarozásnak köszönhetően: 0,4 Nm és 1,0 Nm. Ezáltal a felhasználási lehetőségek új tárháza nyílik meg. Mindkét teljesítmény fokozathoz integrált anyagvédő funkció áll rendelkezésre, amely a csavarozási funkciót a 0,4 Nm ill. 1,0 Nm meghúzási nyomaték elérése után kikapcsolja. Kézzel tovább húzható utánfogás nélkül az elektronikus racsninak köszönhetően. A felhasználó kézereje határozza meg a maximális meghúzási nyomatékot. A csavarozás során az integrált LED-es körfény biztosítja a csavar optimális megvilágítását. Tartók és a pengék **1000 Voltig teljesen szigeteltek DIN EN 6000 / VDE 0682-201** szerint.

Tartalom:

Griff speedE® II E-csavarhúzó készlet
1× slimBit SL 0,6×3,5; penge hossza: 75 mm.
1× PowerBit SL/PZ2; penge hossza: 75 mm.
USB töltőkészülék (hálózati adapter nélkül).
2 újratölthető Li-Ion akku.
Stabil műanyag dobozban L-BOXX® Mini

Műszaki leírás

Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
----------	---------------------------------

Tárolás	Műanyag doboz
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Max. meghúzási nyomaték	1 Nm
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Tartalom (db)	7
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Cserélhető akkumulátor	igen
Akkumulátor-feszültség	4,2 V
Akkumulátor kapacitás	1,5 Ah
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Csavarhúzó