



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: 71150864



Rendelési adatok

Rendelés száma	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó **kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással**. Robusztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.

- **3/4 col négyszög befogó.**
- **1.050 Nm max. nyomaték.**
- **MultiVolt csatlakozóval.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal. Akku nélkül és töltőkészülék nélkül, szállítóköfferrel.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
A tartalmazott akkumulátorok száma	0

Maximális nyomaték	1050 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M27
Csomagolás	Szállítókoszár
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Ütésszám	0 - 2200 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	ASCD 18-1000
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
Max. vibráció EN szerint	12,9 m/s ²
Súly	3 kg
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073835 FE12
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12