



Akkus élmaró Kézi megvezetésű, Típus: AKFH18-5



Rendelési adatok

Rendelés száma	078124 AKFH18-5
GTIN	
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Élletörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élekhez, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.

Nagyteljesítményű akkus élmaró a rákövetkező rétegek optimális előkészítéséhez a műhelyben vagy az építési területen történő rugalmas munkavégzéshez. Akkus élmaró 5 mm-ig.

Tartalom:

1 gép 45°-os marófejjel (vezetőgörgő nélkül, váltólapkák nélkül), 3 szorítócsavar, 1 rézpaszta, 1 belső hatszögkulcs 4 mm, 1 Torx csavarhúzó TX 15, 1 műanyag szerszámkoffer.

Figyelem:

A szükséges tartozékokat az eShop-ban találja a 078136 – 078138 számtól.

Hozzávaló akku induló készletet a 073832 sz. 9260431501 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	AKFH 18-5 Select
Súly	3 kg
Élszög	45 fok
A tartalmazott akkumulátorok száma	15
Üresjárat fordulatszám	2400 - 7500 min ⁻¹
Tárcsa Ø	98 mm
rádiusz	2,5 mm

Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Sorjázó- és élletörő gép

Tartozék

Szorítócsavar készletÉlmaróhoz Típus 3135007600	078139 3135007600
Váltólapka készlet Típus 6430200201	078138 6430200201
Váltólapka készlet Típus 6430200101	078138 6430200101
Vezetőgörgő Típus 6430300101	078136 6430300101