



LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: M18TAL



Rendelési adatok

Rendelés száma	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel. Az építőipari lámpa teljes 360 fokos megvilágítást biztosít, ideális megoldás felületek megvilágításához, valamint fej feletti munkavégzéshez.

Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	M18TAL-0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	2200 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	15

Fényáram 2 fokozat	1100 lm
ATEX zóna	Nincs
Akkumulátor-feszültség	18 V
Terméknév attribútum	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55