



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 38 darabos, Típus: 38



Rendelési adatok

Rendelés száma	630345 38
GTIN	4018754323241
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2,5 – M8 menettel. Külső Torx®-hoz M3 – M8 menettel. Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M8 menettel. Belső Torx® csavarokhoz M2,5 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek 12-szöghöz: 10 db 630950 sz. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Dugókulcs fejek külső Torx®-hoz: 6 db 631500 sz. E4; E5; E6; E7; E8; E10 méret

Rátűzőkulcsok Phillips-hez: PH1; PH2

Rátűzőkulcsok belső hatszöghöz: 5 db 631710 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret

Rátűzőkulcsok belső Torx®-hoz: 9 db 631801 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

T-hajtószár QR: 1 db 633050 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár QR: 1 db 632950 sz. 150 méret

Hosszabbítók QR: 2 db 632545 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló QR: 1 db 633550 sz. 1/4 méret

Racsnis hajtószár QR: 1 db 632355 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Tartalom (db)	38
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5-13 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Szabvány	DIN 3124
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
Felület	Krómozott (lepattozásmentes)
QuickRelease-zel	igen
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631710 5
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX20	631801 TX20
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	630950 13

12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	630950 10
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX25	631801 TX25
Toldósár, 1/4 col QuickRelease Teljes hossz 50 mm	632545 50
Írányváltós finomfogazású kerepes hajtósár, 1/4 col kioldóval QuickRelease Típus 1/4	632355 1/4
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	630950 5,5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm	631710 3
Keresztmarkolat, 1/4 col QuickRelease Teljes hossz 116 mm	633050 116
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E8	631500 E8
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX30	631801 TX30
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9	631801 TX9
Nyeles hajtósár, 1/4 col QuickRelease Teljes hossz 150 mm	632950 150
Kardáncsukló 1/4 col QuickRelease Típus 1/4	633550 1/4
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E7	631500 E7
Toldósár, 1/4 col QuickRelease Teljes hossz 150 mm	632545 150
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	630950 11
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX8	631801 TX8
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 6 mm	631710 6
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	630950 8
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX15	631801 TX15
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	630950 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631000 13
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX10	631801 TX10
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	630950 7
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX27	631801 TX27
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E10	631500 E10
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E4	631500 E4

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	630950 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 8 mm	631710 8
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E5	631500 E5
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	630950 9
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX40	631801 TX40
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631000 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	630950 12
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E6	631500 E6
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm	631710 4