

Garant GRIDLINE

**Tisztítószer szekrény 40G szélesség lemez szárnyas ajtókkal, Magasság mm / típus: 2000-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Univerzális szekrény tisztítószer, tisztítókészülékek és ruházat tárolásához. Horganyzott polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek **hengerezás** 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Polclap teherbírás 25 kg. A belső ház 9×9 mm lyukasztása 37 mm osztásban alkalmas **Easyfix akasztók és tartók elhelyezéséhez** (a 95. termékcsoporthoz).

**Tartalom:**

Praktikusan felosztható 3 db 20G szélességű polclappal. Plusz 20G szélességű polclap ruhaakasztó rúddal (3 akasztóval).

**Tartalom:**

Ruhaakasztó rúd 940610 sz.: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 élénkkék **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A tisztítószeres szekrények méretben kompatibilisek az összes 20G mélységű GridLine szekrényel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható. További tartozékokat, mint polclapokat és fiókokat a 94. termékcsoporthoz talál.

## Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Súly	84 kg
Hasznos magasság	1840 mm
Magasság	2000 mm
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tisztítószer szekrény

## Tartozék

Ruhaakasztó rúd Szekrény- / rekeszszélességhez G-ben 40	940610 40
---	-----------