

**Garant****Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 80SS5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363000 80SS5
GTIN	4062406338817
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.**
- **Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Gyorsan és magától értetődően kezelhető.**
- **Ismétlési pontosság <0,01 mm.**
- **Skálázás a befogó modulok előpozícionálásához.**
- **Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.**
- **Szorítóperem szorítókörmökhöz.**
- **Központ beállítás körmőskulccsal.**

**Felhasználás:**

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

**Alkalmazható:**

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

**Tartalom:**

5x Xtric 363000.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány S1	0 - 76 mm
Magasság H	40 mm

B	80 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xtric 80
Maximális nyomaték	85 Nm
Max. szorítóerő	25 kN
Súly	3,2 kg
Befogási tartomány S2	74 - 144 mm
Kulcsnyílás méret	5 mm
Kulcsnyílás méret	10 mm
L	170 mm
Hosszanti horony	20 mm
Sorozat	Xtric
Alsó oldal alapláncmérete	52 mm
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Központosító satu-alapkészülék Xtric Típus 80S	363000 80S
Orsócsapágy kompletten Típus 80/170	363008 80/170
Rátétpofa, standard Típus 80	363010 80
Standard rátétpofa, bevonattal Típus 80	363014 80
LANG rendszerű rátétpofa Típus 80	363018 80
LANG rendszerű rátétpofa, bevonattal Típus 80	363022 80
Rátétpofa, standard, csökkentett szélességű Típus 40C	363026 40C
LANG rendszerű rátétpofa, csökkentett szélességű Típus 40C	363030 40C
Lágy rátétpofa Típus 120A	363034 120A
Lágy rátétpofa Típus 120S	363034 120S
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 10 mm	363075 10
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 15 mm	363075 15

Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 20 mm	363075 20
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 20C mm	363075 20C
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 22 mm	363075 22
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 22C mm	363075 22C
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 5 mm	363075 5
Párhuzamos alátétek párMágneses Magasság 7 mm	363075 7
Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárcsa Ø 120 mm	363080 120
Orsóanya, merev, jobbos Típus 80	363097 80
Orsóanya, önbeálló, balos Típus 80	363098 80
Orsóanya, önbeálló, jobbos Típus 80	363099 80
Xtric beállító és befogólap készlet Típus 80	363102 80
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 120 Nm	656050 120