



Fémfűrész szalag 27×2750, Fogak / coll: 5/8



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 173600 5/8 |
| GTIN | 4045197253934 |
| Árucikk kategória | 16F |

Leírás

Kivitel:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Nagyteljesítményű bimetall fűrészszalag magas krómtartalmú rugóacél hordozószalaggal és kobalt ötvözetű (M42) HSS fogélekkel (67 – 69 HRC). **Rendkívül nagy keménységű fogél, rugalmas hordozószalag.**

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

Kombinált fogazat 10° – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

Normál fogazat 0° – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

Normál fogazat 10° – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|-------|
| Szélesség | 27 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Hossz | 2750 mm |
| Vastagság | 0,9 mm |
| Homlokszög | 0 fok |
| Fogazás | kombi |
| Szerszámananyag | HSS Co 8 |
| Termék fajtája | Fémzalagfűrész |