



## Vezetőcsap, Méret / csap Ø: 0/6,7mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	156750 0/6,7
GTIN	4033591016118
Árucikk kategória	16C

### Leírás

#### Kivitel:

**Fix vezetőcsap:** Gáznitridált, finomra esztergált

**Forgó csap:** Kéregedzett, köszörült

01/2,4 - 1/8,4 méret – **Fix vezetőcsap.**

1/8,5 - 1/18 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

2/11,5 - 2/13 méret – **Fix vezetőcsap.**

2/14 - 2/32 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

#### Felhasználás:

Az 1-es és 2-es méretű (hűtőfolyadék csatornás) forgó vezetőcsapoknak a 156720 sz. 1/20 méretű tartóban történő használatakor a hűtőfolyadék az optimális forgácsolás érdekében közvetlenül a vágóélhez jut.

### Műszaki leírás

Csap Ø	6,7 mm
Teljes hossz	59 mm
Szár Ø	4 mm
Termék fajtája	Vezetőcsap