



Vezetőcsap, Méret / csap Ø: 0/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	156750 0/10
GTIN	4033591016248
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Fix vezetőcsap: Gáznitridált, finomra esztergált

Forgó csap: Kéregedzett, köszörült

01/2,4 - 1/8,4 méret – **Fix vezetőcsap.**

1/8,5 - 1/18 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

2/11,5 - 2/13 méret – **Fix vezetőcsap.**

2/14 - 2/32 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

Felhasználás:

Az 1-es és 2-es méretű (hűtőfolyadék csatornás) forgó vezetőcsapoknak a 156720 sz. 1/20 méretű tartóban történő használatakor a hűtőfolyadék az optimális forgácsolás érdekében közvetlenül a vágóélhez jut.

Műszaki leírás

Teljes hossz	59 mm
Csap Ø	10 mm
Szár Ø	4 mm
Termék fajtája	Vezetőcsap