




## Kombinált csapos süllyesztő, Méret / süllyesztő Ø: 1/22mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 156730 1/22   |
| GTIN              | 4033591012493 |
| Árucikk kategória | 16C           |

### Leírás

#### Kivitel:

Spirálhornyok segítségével nagyon jó forgácsolás és ideális forgácselvezetés. **Könnyen utánkösörülhető.** A süllyesztő a tartóban elfordulás ellen biztosítva van.

#### Felhasználás:

DIN szerinti csavarok süllyesztésére, vagy **a süllyesztő és csap megfelelő kombinációjával szabványon kívüli lépcsős furatok vagy süllyesztések készítésére.**

#### Figyelem:

Csapos süllyesztő HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM élekkel és „T” alakú ISO váltólapkával külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Süllyesztési Ø          | 22 mm          |
| Vágóélek száma Z        | 3              |
| Szár Ø                  | 14 mm          |
| Élhossz                 | 22 mm          |
| Süllyesztő lépcső szöge | 180 fok        |
| Bevonat                 | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag           | HSS            |
| Szabvány                | Gyári szabvány |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| belső hűtés    | igen                            |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                 | alkalmas              | 40 m/min       | N       |
| Alu (rövid forgácsú)          | alkalmas              | 60 m/min       | N       |
| Alu > 10% Si                  | feltételesen alkalmas | 20 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 25 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 20 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 10 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 5 m/min        | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 5 m/min        | M       |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |