



Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M4



Rendelési adatok

Rendelés száma	132645 M4
GTIN	4045197648877
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:
Terelőélel. Tűrés osztály: ISO 2 6H

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Magfurat \varnothing	3,3 mm
Forgácshornok száma	2
Menet \varnothing	4 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Szabvány	DIN 371
Szár $\varnothing D_s$	4,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyzet \square	3,4 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	gőzölt

Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	11 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	4 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		