

Elektromosan állítható magasságú irodai asztal fehér, Szélesség: 1600mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	974030 1600
GTIN	4044917437135
Árucikk kategória	91Q

Leírás**Kivitel:**

Irodai asztal elektromotoros magasságállítással, kezelőelemek segítségével. Alapszerkezet masszív T-lábrész vázzal állítható lábakon. Elektromosan állítható magasságú **740 – 1230 mm** között. Motor lágy indulással és lágy megállással. Asztallap melamingyanta bevonattal, ütésálló ABS szélekkel. A magasságállítás mozgatási sebessége 25 mm/mp (terhelés nélkül).

Szín: Váz és lap: fehér.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	42 kg
Magasságállítási tartomány	740 - 1230 mm
Mélység	800 mm
Max. teherbírás	70 kg
Munkalap vastagsága	19 mm
Szélesség	1600 mm
Kivitel	elektromos magasságállítású
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	19 mm

Termék fajtája

Irodai asztal