

Elektromosan állítható magasságú irodai asztal fehér, Szélesség: 1800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	974030 1800
GTIN	4044917444560
Árucikk kategória	91Q

Leírás**Kivitel:**

Irodai asztal elektromotoros magasságállítással, kezelőelemek segítségével. Alapszerkezet masszív T-lábrész vázzal állítható lábakon. Elektromosan állítható magasságú **740 – 1230 mm** között. Motor lágy indulással és lágy megállással. Asztallap melamingyanta bevonattal, ütésálló ABS szélekkel. A magasságállítás mozgatási sebessége 25 mm/mp (terhelés nélkül).

Szín: Váz és lap: fehér.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	19 mm
Szélesség	1800 mm
Mélység	800 mm
Magasságállítási tartomány	740 - 1230 mm
Súly	44 kg
Max. teherbírás	70 kg
Kivitel	elektromos magasságállítású
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	19 mm

Termék fajtája

Irodai asztal