

LED-es asztali lámpa, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	928653 12
GTIN	7612176079730
Árucikk kategória	97G

Leírás

Kivitel:

Energiahatékony alumínium LED-es asztali lámpa homogén, árnyék- és vakításmentes felülmegvilágítással. A világító fejen lévő kezelógommbal 5 fokozatban fényerő szabályozható, memória funkcióval. Stabil alumínium talppal, láb Ø 180 mm. Színhőmérséklet 4.000 K természetes fehér.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik.

A lámpában lévő égők nem cserélhetőek.

Világítási idő: 20.000 óra.

Maximális magasság: 570 mm.

Maximális kinyúlás: 740 mm.

Műszaki leírás

Fény színe	természetes fehér
Lámpatest magassága	22,5 mm
LED-ek száma	24
Teljesítményfelvétel	12 W

Lámpatest hossza	425 mm
Égő	LED-es lámpa
Égő, cserélhető	nem
Lámpatest szélessége	46 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Tartókar kinyúlás	470 mm
Színhőmérséklet	4000 K
Be- / kikapcsoló	igen
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa