



Hasított közpersely Hütéssel, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 6mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302150 6 |
| GTIN | 4060576155203 |
| Árucikk kategória | 33T |

Leírás

Kivitel:

Schunk GZB-S szűkítőpersely.

Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó **20 mm befogási Ø-vel**.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|---------|
| Befogási Ø D ₁ | 6 mm |
| Teljes hossz L | 52,5 mm |
| Ø D | 20 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 20 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Rendszer körfutási pontossága | 5 μ m |
| Termék fajtája | Szűkítőpersely |