



Hasított közpersely tömített, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302165 8
GTIN	4060576159836
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

SchUNK GZB-S tömítés.

Hűtőfolyadék-tömítés 80 bar-ig.

Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.

Tömített (gumidugók).

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	8 mm
Ø D	20 mm
Külső Ø	20 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 μm

Termék fajtája

Szűkítőpersely