

Garant**Gyorscserés adapter, becsavarozható maró belső anyához ER25, Menet M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319779 M8
GTIN	4062406343682
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.
- Kiváló minőségű szerszámacélból, minden működő felület edzett és megmunkált.

Előny:

Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW).
Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anyája golyóscsapágyazott.

Multiflexibilisen használható:

- **Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.**
- **Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.**

Felhasználás:

Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.

Körfutási pontosság: ≤ 3

Külső Ø D: 41 mm

A-méret kinyúlási hossz: 14,9 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	14,9 mm
-------------------------	---------

belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3
Külső Ø D	41 mm
Termék fajtája	Gyorscserés tartozékok