



## Vezetőcsap, Méret / csap Ø: 01/4mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 156750 01/4   |
| GTIN              | 4033591015807 |
| Árucikk kategória | 16C           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Fix vezetőcsap:** Gáznitridált, finomra esztergált

**Forgó csap:** Kéregedzett, köszörült

01/2,4 - 1/8,4 méret – **Fix vezetőcsap.**

1/8,5 - 1/18 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

2/11,5 - 2/13 méret – **Fix vezetőcsap.**

2/14 - 2/32 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

#### Felhasználás:

Az 1-es és 2-es méretű (hűtőfolyadék csatornás) forgó vezetőcsapoknak a 156720 sz. 1/20 méretű tartóban történő használatakor a hűtőfolyadék az optimális forgácsolás érdekében közvetlenül a vágóélhez jut.

### Műszaki leírás

|                |            |
|----------------|------------|
| Teljes hossz   | 41 mm      |
| Csap Ø         | 4 mm       |
| Szár Ø         | 2,4 mm     |
| Termék fajtája | Vezetőcsap |