

 GRIDLINE

Tisztítószeres szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Szélesség mm / modell: 750-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	987001 750-2
GTIN	4062406347185
Árucikk kategória	9GI

Leírás

Kivitel:

Univerzális szekrény tisztítószeres, tisztítókészülékek és ruházat tárolásához. Horganyzott polcok rögzítése 25 mm-es osztásban.

A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. **Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Polclap teherbírás 25 kg. A belső ház perforált **Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez** alkalmas (95. csoport).

Tartalom:

Praktikusan felosztható 4 db 13G szélességű polclappal. Plusz perforált fal betét.

Tartalom:

Easyfix akasztó 955505 sz. 50 méret: 5

Easyfix akasztó 955605 sz. 60 méret: 2

Easyfix tartó 955665 méret 18-26 sz.: 2

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A tisztítószeres szekrények méretben kompatibilisek a 20G mélységű GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.

További tartozékokat, mint polclapokat és fiókokat a 94. termékcsoporthoz talál.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 500 mm

Hasznos magasság: 1840 mm

Szélesség G-ben: 30

Mélység G-ben: 20

Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1840 mm
Súly	72 kg
Szélesség	750 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tisztítószer szekrény