

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9740, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

**Kétoldalas** 2 élű váltólapkák. A nagyteljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$

**Műszaki leírás**

Típus	INOX
Előtolás $f_z$ / fog	0,8 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	3.97 mm
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZEER
Minőség	HB9740
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		