

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9745, Típus: TI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213072 TI
GTIN	4062406355487
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 2 élű váltólapkák. A nagyteljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,5 mm

Lapvastagság S: 3.97 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	TI
Lapvastagság S	3.97 mm
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZEER

Minőség	HB9745
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,6 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		