

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 2 élű váltólapkák. A nagyteljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,9 mm

Lapvastagság S: 3.97 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z / fog	0,9 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapvastagság S	3.97 mm
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZEER

Minőség	HB9540
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		