



## DFC kézi erőmérő készülék, Méréstartomány: 100N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479027 100
GTIN	2050002071520
Árucikk kategória	47F

### Leírás

#### Kivitel:

Univerzális erőmérő készülék színes kijelzővel a húzó- és nyomóerő precíz méréséhez. Robusztus présöntvény ház.

- **Kijelzi az aktuális és a csúcsértéket.**
- **Programozható funkciógombok.**
- **Tűrészár felügyelet optikai és akusztikai visszajelzéssel.**
- **Mért érték memória.**
- **Tárolt értékek statisztikai kiértékelése.**
- **Interfész az adatok exportálásához.**
- **Átkapcsolható kijelző: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **A mért értékek átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetséges.**
- **Erő átlagos értéke az idő függvényében.**

#### Tartalom:

Szállítókoszár, töltő csatlakozó USB összekötő kábellel, tartozékok (nyomólap, akasztó, hegy, uszony, V-horony, hosszabbító).

#### Opcionális tartozék:

479029 sz. manuális vizsgálópadok.

### Műszaki leírás

Felbontás	0,01 N
Méréstartomány	10 - 90 N
Pontosság	0,1 %
Hossz	191 mm
Magasság	42 mm
Szélesség	84 mm
Mért érték memória	99
Energiaellátás	Akkus
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Erőmérő készülék