

**HOLEX****Morse-kúpos dörzsár, bevonat nélkül, MK: MK0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162500 MK0
GTIN	4045197089175
Árucikk kategória	120

**Leírás****Kivitel:**

Egyenes hornyú, hengeres szárral és négyszöggel.

**Felhasználás:**

Morse-kúpos szárok befogására, kúposan vagy lépcsőzetesen előmunkált furatok dörzsöléséhez.

**Műszaki leírás**

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Teljes hossz L	93 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	61 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 204
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		

Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas