

HOLEX**Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k11: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162800 16
GTIN	4045197089304
Árucikk kategória	120

Leírás**Kivitel:**

Kúposan emelkedő elővágó szakasz kb. a névleges Ø háromszorosának megfelelő hosszon. Az erős mag és az ívelt foghát következtében nagyon stabil. Könnyű, hántoló vágás a spirálhornyok és a mérettől függően különböző fogság szám következtében.

Felhasználás:

Különösen jól használható alkatrészek szerelésénél, ha hibás helyzetű furatokat kell dörzsárazni vagy szegecsfuratokat kell megnagyobbítani. A kazángyártásban a szegecslyuk dörzsárazat sűrített levegős kézi fúrógépeken alkalmazzák.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁	149 mm
Ø az elővágásnál	11,2 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Morse-kúp MK méret	2
Teljes hossz L	229 mm
Élhossz L _c	135 mm
Vágóélek száma Z	4
Tűrés névleges Ø	k11

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 311
Spirálszög	25 fok
belső hűtés	nem
Szár	Morse kúp
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	7 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		