

HOLEX**Morse-kúpos dörzsár, bevonat nélkül, MK: MK2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162500 MK2
GTIN	4045197089199
Árucikk kategória	120

Leírás**Kivitel:**

Egyenes hornyú, hengeres szárral és négyszöggel.

Felhasználás:

Morse-kúpos szárok befogására, kúposan vagy lépcsőzetesen előmunkált furatok dörzsöléséhez.

Műszaki leírás

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	11 mm
Teljes hossz L	121 mm
Élhossz L _c	79 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 204
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas