

**HOLEX****Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k11: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162800 18
GTIN	4045197089328
Árucikk kategória	120

**Leírás****Kivitel:**

Kúposan emelkedő elővágó szakasz kb. a névleges Ø háromszorosának megfelelő hosszon. Az erős mag és az ívelt foghát következtében nagyon stabil. Könnyű, hántoló vágás a spirálhornyok és a mérettől függően különböző fogság következtében.

**Felhasználás:**

Különösen jól használható alkatrészek szerelésekor, ha hibás helyzetű furatokat kell dörzsárzni vagy szegecsfuratokat kell megnagyobbítani. A kazángyártásban a szegecslyuk dörzsárakat sűrített levegős kézi fúrógépeken alkalmazzák.

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	162 mm
Ø az elővágásnál	12,2 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Morse-kúp MK méret	3
Teljes hossz L	261 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	145 mm
Vágóélek száma Z	4
Tűrés névleges Ø	k11

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 311
Spirálszög	25 fok
belső hűtés	nem
Szár	Morse kúp
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	7 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		