

**HOLEX****Morse-kúpos dörzsár, bevonat nélkül, MK: MK4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 162500 MK4    |
| GTIN              | 4045197089212 |
| Árucikk kategória | 120           |

**Leírás****Kivitel:**

Egyenes hornyú, hengeres szárral és négyszöggel.

**Felhasználás:**

Morse-kúpos szárok befogására, kúposan vagy lépcsőzetesen előmunkált furatok dörzsöléséhez.

**Műszaki leírás**

|  |                |
|--|----------------|
| Szár négyszög <input type="checkbox"/> | 20 mm          |
| Teljes hossz L                         | 179 mm         |
| Élhossz L <sub>c</sub>                 | 119 mm         |
| Bevonat                                | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag                          | HSS            |
| Szabvány                               | DIN 204        |
| belső hűtés                            | nem            |
| Színes gyűrű                           | Nincs          |
| Termék fajtája                         | Philips bit    |

**Felhasználói adatok**

|                      | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|----------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas     |                |         |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |
| Olaj                         | alkalmas              |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |