

**Fémfűrész szalag 27×3660, Fogak / coll: 5/6H****Rendelési adatok**

Rendelés száma	173755 5/6H
GTIN	4045197275677
Árucikk kategória	12S

**Leírás****Kivitel:**

**HOLEX – Fűrészszalag sorozatgyártáshoz** nagy vágási teljesítménnyel.

**Felhasználás:**

**Kombinált fogazat 0°** – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

**Kombinált fogazat 10°** – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

**Normál fogazat 0°** – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

**Normál fogazat 10°** – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

**Figyelem:**

**Új fűrészszalag bejáratása:** Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

**Műszaki leírás**

Vastagság	0,9 mm
Hossz	3660 mm

Szélesség	27 mm
Fogazás	kombi
Homlokszög	10 fok
Szerszámanyag	HSS Co 8
Termék fajtája	Fémszalagfűrész