

**Vezetőcsap, Méret / csap Ø: 2/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156750 2/19
GTIN	4033591016835
Árucikk kategória	16C

**Leírás****Kivitel:**

**Fix vezetőcsap:** Gáznitridált, finomra esztergált

**Forgó csap:** Kéregedzett, köszörült

01/2,4 - 1/8,4 méret – **Fix vezetőcsap.**

1/8,5 - 1/18 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

2/11,5 - 2/13 méret – **Fix vezetőcsap.**

2/14 - 2/32 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

**Felhasználás:**

Az 1-es és 2-es méretű (hűtőfolyadék csatornás) forgó vezetőcsapoknak a 156720 sz. 1/20 méretű tartóban történő használatakor a hűtőfolyadék az optimális forgácsolás érdekében közvetlenül a vágóélhez jut.

**Műszaki leírás**

Csap Ø	19 mm
Teljes hossz	105 mm
Szár Ø	10 mm
Termék fajtája	Vezetőcsap