

**Garant****Kézi dörzsár, utánállítható, Névleges Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160500 10
GTIN	4045197250667
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

5 mm-ig egyenes hornyú, 6 mm-től **balspirállal** 7 – 8°. A hasított dörzsártest egy csavar segítségével a dörzsár Ø kb. 1/100 részével szétfeszíthető (pl. 20 mm Ø = 0,2 mm).

**Felhasználás:**

Átmenőfuratok enyhén túlméretesre való bővítéséhez. Az egyenes hornyú dörzsárok csak megszakítás nélküli furatokhoz használhatók. Kilazított állapotban kell tárolni.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	80 mm
Szár négyszög □	8 mm
Teljes hossz L	133 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	50 mm
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 859
Spirálszög	7-8 fok
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		