

Garant**Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 4X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132830 4X0,35
GTIN	4045197072931
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 3,65 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	3,65 mm
Menet Ø	4 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M4×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		