

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 40X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132830 40X1,5
GTIN	4045197073440
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 170 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 38,5 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	40 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	38,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szár négyszög □	24 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	120 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M40×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		