

Garant**Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 7X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132830 7X0,75
GTIN	4045197072986
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 5,5 mm

Szár négyszög □: 4,3 mm

Magfurat Ø: 6,2 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	7 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Magfurat Ø	6,2 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	5,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	4,3 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	21 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M7×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		