

**Vezetőcsap, Méret / csap Ø: 2/18mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 156750 2/18   |
| GTIN              | 4033591016811 |
| Árucikk kategória | 16C           |

**Leírás****Kivitel:**

**Fix vezetőcsap:** Gáznitridált, finomra esztergált

**Forgó csap:** Kéregedzett, köszörült

01/2,4 - 1/8,4 méret – **Fix vezetőcsap.**

1/8,5 - 1/18 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

2/11,5 - 2/13 méret – **Fix vezetőcsap.**

2/14 - 2/32 méret – **Forgó csap hűtőfolyadék furattal.**

**Felhasználás:**

Az 1-es és 2-es méretű (hűtőfolyadék csatornás) forgó vezetőcsapoknak a 156720 sz. 1/20 méretű tartóban történő használatakor a hűtőfolyadék az optimális forgácsolás érdekében közvetlenül a vágóélhez jut.

**Műszaki leírás**

|                |            |
|----------------|------------|
| Teljes hossz   | 105 mm     |
| Csap Ø         | 18 mm      |
| Szár Ø         | 10 mm      |
| Termék fajtája | Vezetőcsap |