

Garant**Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 2X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,25 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s: 1,4 mm

Magfurat Ø: 1,75 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	1,75 mm
Menet Ø	2 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,25 mm
Szár Ø D _s	1,4 mm
Teljes hossz L	45 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374

Menetmélység	6 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M2×0,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		