

Garant**Gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 30X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132830 30X2
GTIN	4045197073358
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 28 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	2 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	30 mm
Magfurat Ø	28 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szár négyszög □	18 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	90 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M30×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		