

Garant**Kézi dörzsár, utánállítható, Névleges Ø DC: 7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 160500 7 |
| GTIN | 4045197250636 |
| Árucikk kategória | 110 |

Leírás**Kivitel:**

5 mm-ig egyenes hornyú, 6 mm-től **balspirállal** 7 – 8°. A hasított dörzsártest egy csavar segítségével a dörzsár Ø kb. 1/100 részével szétfeszíthető (pl. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Felhasználás:

Átmenőfuratok enyhén túlméretesre való bővítéséhez. Az egyenes hornyú dörzsárak csak megszakítás nélküli furatokhoz használhatók. Kilazított állapotban kell tárolni.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Névleges Ø D _c | 7 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 66 mm |
| Szár négyszög □ | 5,6 mm |
| Teljes hossz L | 107 mm |
| Élhossz L _c | 38 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 859 |
| Spirálszög | 7-8 fok |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Philips bit |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |