



Fémfűrész szalag 34×5090, Fogak / coll: 3/4H



Rendelési adatok

Rendelés száma	173866 3/4H
GTIN	2050001710185
Árucikk kategória	16F

Leírás

Kivitel:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Nagyteljesítményű bimetall fűrészszalag magas krómtartalmú rugóacél hordozószalaggal és kobalt ötvözetű (M42) HSS fogélekkel (67 – 69 HRC). **Rendkívül nagy keménységű fogél, rugalmas hordozószalag.**

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

Kombinált fogazat 10° – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

Normál fogazat 0° – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

Normál fogazat 10° – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

Műszaki leírás

Hossz	5090 mm
-------	---------

Szélesség	34 mm
Vastagság	1,1 mm
Homlokszög	10 fok
Fogazás	kombi
Szerszámanyag	HSS Co 8
Termék fajtája	Fémszalagfűrész