

Garant**Kézi dörzsár, utánállítható, Névleges Ø DC: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160500 15
GTIN	4045197250704
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

5 mm-ig egyenes hornyú, 6 mm-től **balspirállal** 7 – 8°. A hasított dörzsártest egy csavar segítségével a dörzsár Ø kb. 1/100 részével szétfeszíthető (pl. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Felhasználás:

Átmenőfuratok enyhén túlméretesre való bővítéséhez. Az egyenes hornyú dörzsárak csak megszakítás nélküli furatokhoz használhatók. Kilazított állapotban kell tárolni.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	15 mm
Kinyúlási hossz L ₁	97 mm
Szár négyszög □	11,2 mm
Teljes hossz L	163 mm
Élhossz L _c	61 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 859
Spirálszög	7-8 fok
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		