



## Sűrített levegős sarokcsiszoló, Típus: G2511-125



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű sarokcsiszoló**, melynek fordulatszáma terhelés alatt is alig csökken. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Egykezes sarokcsiszoló ergonomikus könnyűszerkezetes felépítéssel kompozit házban, hosszirányban állítható ütközővel a szűk helyekhez való egyszerű hozzáférés érdekében, orsóreteszeléssel és védőburkolat gyorsállítással. **M14 befogó.**

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

#### Alkatrész:

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Súly	1,77 kg
Gyártó jelölése	G2511-125
Max. vibráció EN szerint	6,5 m/s <sup>2</sup>

Maximum levegőigény	1020 l/min
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Leadott teljesítmény	900 W
Működési zajkibocsátás	84 dB(A)
Maximális fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Sarokcsiszoló