

**HOLEX****Kúpos dörzsár 1:10, kisebb × nagyobb Ø: 15X35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	161000 15X35
GTIN	4045197088833
Árucikk kategória	120

**Leírás****Kivitel:**

Egyenes hornyú kézi dörzsár kúposan emelkedő éllel (10 mm hosszon 1 mm).

**Felhasználás:**

Kúpos vagy lépcsőzetesen előmunkált, megszakítás nélküli furatok dörzsárazásához. Hengeres furatokhoz nem alkalmas.

**Műszaki leírás**

Nagy Ø D <sub>2</sub>	35 mm
Kis Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Szár négyszög □	22,4 mm
Teljes hossz L	250 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	200 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Kúparány	1:10
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		