

HOLEX**Kézi szegecsfurat dörzsár 1:50, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 1,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	161200 1,2
GTIN	4045197088857
Árucikk kategória	120

Leírás**Kivitel:**

Kúposan emelkedő élek (50 mm hosszon 1 mm).

1,2 – 2,5 méret – **Egyenes hornyú. Form A.**

3 – 25 méret – **Spirálhornyú. Form B.**

Felhasználás:

Kúpos furatok kézi dörzsárazásához ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978) szerinti kúposzegek számára.

Ajánlás:

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	1,2 mm
Kis Ø D ₃	1,1 mm
Nagy Ø D ₂	1,74 mm
Szár négyszög □	2,5 mm
Teljes hossz L	50 mm
Élhossz L _c	32 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 9
Kúparány	1:50

belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		