

HOLEX**Kézi szegecsfurat dörzsár 1:50, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 161200 12 |
| GTIN | 4045197088956 |
| Árucikk kategória | 120 |

Leírás**Kivitel:**

Kúposan emelkedő élek (50 mm hosszon 1 mm).

1,2 – 2,5 méret – **Egyenes hornyú. Form A.**

3 – 25 méret – **Spirálhornyú. Form B.**

Felhasználás:

Kúpos furatok kézi dörzsárazásához ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978) szerinti kúposzegek számára.

Ajánlás:

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|----------------|
| Névleges Ø D _c | 12 mm |
| Nagy Ø D ₂ | 16 mm |
| Kis Ø D ₃ | 11,8 mm |
| Szár négyszög □ | 11,2 mm |
| Teljes hossz L | 255 mm |
| Élhossz L _c | 210 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 9 |
| Kúparány | 1:50 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Philips bit |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |