

**HOLEX****Csapszeglyuk hántoló dörzsár, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	161600 10
GTIN	4045197089083
Árucikk kategória	120

**Leírás****Kivitel:**

45°-os **balspirállal**, forgácselvezetés vágásirányba.

**Felhasználás:**

**Gépi használatra** átmenő, kúpos furatokhoz. A hántoló forgácselvezetés nagyobb ráhagyást igényel (nem kell túl nagyra előfúrni). ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 és 1447 szerinti kúposzegekhez.

**Ajánlás:**

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.

**Műszaki leírás**

Nagy Ø D <sub>2</sub>	13,4 mm
Kis Ø D <sub>3</sub>	9,9 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ford,
Névleges Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Teljes hossz L	245 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	175 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 2179
Spirálszög	45 fok

Kúparány	1:50
belső hűtés	nem
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	7 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		